

Extincteur CO₂


CO₂ extinguisher



58



Robinetterie laiton.
Brass valve.



Rempli de Gaz CO₂
Filled with carbon dioxide



Tromblon permettant de
cibler la base du feu.
Hose to
target the base of the fire.



Bouteille forgée PT= 250 bar
en acier léger.
Cylinders forged in lightweight steel.

L'extincteur Gaz et Gaz lourd contient du dioxyde de carbone qui est l'agent extincteur utilisé pour combattre les feux d'hydrocarbure.

Il éteint les débuts d'incendie sans laisser aucune trace résiduelle. Efficace sur les liquides inflammables et les corps gras, cet extincteur peut également être utilisé sur les personnes et les produits alimentaires.

Tous les extincteurs sont certifiés DESP 2014/68/UE et «Marine Division» 2014/90/UE.

L'extincteur Gaz et Gaz Lourd est le moyen de secours idéal pour les salles d'opération, de radiologie, d'informatique, les armoires électriques, les cuisines, les machineries d'ascenseur ou encore les transformateurs.

The extinguisher DC contains carbon dioxide extinguishing agent which is used for fight hydrocarbon.

He extinguishes the start of fire without residual. Efficient on flammable liquids and fats, this extinguisher can also be used on people and food.

All fire extinguishers are PED 2014/68/EU and «Marine Equipment» 2014/90/EU certified.

The DC fire extinguisher is the ideal way to backup the operating rooms, radiology, computer, electrical cabinets, kitchens, elevator machinery or processors.

Type d'extincteur Extinguisher Type	DC2	DC22	DC5	DC55
N° de certification NF EN 3-7 + A1 NF EN 3-7 + A1 approval	EC2 034 093 (BOUTMY)	EC2 034 864 (ANDRIEU)	EC5 033 094 (BOUTMY) / EC5 033 095 (CEODEUX)	EC5 033 865 (TF)
	✗	✗	✗	✗
	34B	34B	70B / 55B	70B
	✗	✗	✗	✗
Durée de fonctionnement Operating time	7,5 s	6,6 s	13 s	11,5 s
Agent Extincteur Extinguishing agent	2 kg CO ₂	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂	5 kg CO ₂
Hauteur hors tout Overall height	630 mm		770 mm	
Diamètre extérieur Overall diameter	104 / 105 mm		136 / 140 mm	
Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket	✓	✓	✓	✓
Température Temperature	-20°C +60°C			
Code article Item code	XC-DC2AN		XC-DC5AL	

Extincteur CO₂


CO₂ extinguisher

en vue éclatée

detail view



60



Descriptif

•Robinet Haute pression à ouverture instantanée.High
pressure valve opening instant.

•Conforme à la norme NF EN3-7 + A1.

Conform to NF EN3-7 + A1.

•Conforme à la norme NF EN3-9.

Conform to NF EN3-9.

•Certifié Marine division 2014/90/UE

•Utilisable plusieurs fois sur le même foyer

Used several times in the same household

•Facile à utiliser.

Easy to use.

•Pas de nettoyage après utilisation.

No cleaning after use.

•Revêtement anti-corrosion en époxy.

Anti-corrosive coating of epoxy.

•Non conducteur d'électricité, non toxique.

Electrically non-conductive, non-toxic.


• Rechargeable chez l'utilisateur.

Refillable.

• Pression d'épreuve PT: 250 bars.

Cylinder pressure test : 250 bars.

Ensemble sous pression groupe
2-Catégorie III selon la directive
2014/68/UE (PED)



2690



DC2

Rep	Désignation	Code article
01-1	Corps / Body 3 L acier	NC-B3L-AN
02	Robinet / Valve 6°38 25E	NC-ROB-CEO NC-ROB-C25E
03	Goupille / Safety pin	NC-GOUPCEO
04-1	Tromblon / Hose BOUTMY unité Pour 240 ANDRIEU	NC-TROMB2 NC-TR-B100 NC-TR2
05-1	Tube de remontée / Syphon tube	PC-TUBE-2
06-1	Support mural / Wall bracket	NC-SUP-M
07	Support transport / Transportation bracket	NC-STDC2
08	Scellé / Seal	N-SCELLE
	Socle acier / Steel stand	PC-SOCLE2

DC5

Rep	Désignation	Code article
01-2	Corps / Body 7 L acier léger	NC-B74-AL
02	Robinet / Valve 6°38 25E	NC-ROB-CEO NC-ROB-C25E
03	Goupille / Safety pin	NC-GOUPCEO
04-2	Tromblon / Hose CEODEUX BOUTMY TFF	NC-TROMB5C NC-TROMB5B NC-TR5TF
05-2	Tube de remontée / Syphon tube	PC-TUBE-5
06-2	Support mural / Wall bracket	NC-SUP-M5
07	Support transport / Transportation bracket	NC-STDC5
08	Scellé / Seal	N-SCELLE
	Socle acier / Steel stand	PC-SOCLE5

61

Autre pièces

Rep	Désignation	Code article
	Attache pour goupille CO2	NC-ATTACHE
	Joint torique clapet CPF	NC-JOINT
	Joint tromblon CO2 DC2	NC-J-TROMB
	Joint tromblon CO2 BOUTMY DC2	NC-J-BOUT
	Mode d'emploi DC2	NC-MEDC2
	Mode d'emploi DC5	NC-MEDC5
	Opérucule robinet CO2	NC-OPERCEO
	Opérucule robinet CPF	NC-OPERC PF
	Résine d'étanchéité CO2 (250ml)	NC-THREE
	Joint de fibre DC2 ANDR BOUTMY CEODEUX	NC-J-ANDR NC-J-BOUT NC-J-TROMB
	Joint de fibre DC5	NC-JOINT-F